

パラレルグリッパ
DHPC-25-A-NO-Z-2
製品番号: 8116860

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
グリッパジョーあたりのストローク	7 mm
最大交換精度	0.2 mm
グリッパジョーの最大角バックラッシュ ax, ay	0 deg
許容グリッパジョーバックラッシュ Sz	0 mm
回転対称	0.2 mm
繰返し精度: グリッパ	0.02 mm
グリッパの数	2
駆動タイプ	空気圧式
取付位置	任意
機能	単動式 オープン
グリッパ機能	平行
グリッパ把持力	開いている間
構造	締め付けピン経由の接続部 グリッパフィンガの水平方向への取付方法 レバー 強制された動作過程
ガイド	ボールガイド
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
作動圧力	2.5 bar...8 bar
グリッパの許容使用頻度	3 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	131 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	38 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)閉時のトータル把持力	241.3 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリッパあたりの把持力	120.6 N

特徴	値
負荷慣性モーメント	1.75 kgcm ²
静的把持 Fzの最大力	155.9 N
静的把持 Mxの最大モーメント	4.83 Nm
グリップジョーの最大トルク My, 静的	2.52 Nm
グリップジョーの最大トルク Mz, 静的	2.52 Nm
製品質量	516 g
取付方法	オプション: 中空穴でのダイレクトマウント ねじによる直接取付 取付フレーム 取付穴および位置決ピン付 雌ネジおよび位置決ピン付
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミ, アルマイト
グリップジョー材質	高合金ステンレス鋼