



소형 압력 조절 밸브 LR-3,3

Part Number: 15717

FESTO

서브-베이스 없음



자료 시트

특징	값
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함
마운팅 형태	전면 패널 설치
표준 공칭 유량	150 l/min
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징 소재	POM
조립 위치	어디든
디자인 구조	격판 조절기 이차 배기 포함
작동 압력	10 bar
Operating pressure	145 psi
최대 압력 Hysteresis	0.3 bar
파일럿 압력	8 bar
Pilot pressure	120 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
씰 소재	NBR TPE-A TPE-U(PU)