

전기 인터페이스

CPX-CTEL-4-M12-5POL

제품 번호: 1577012

FESTO



데이터 시트

특징	값
프로토콜	I 포트
치수 W x L x H	(연결 블록 포함) 50 mm x 107 mm x 55 mm
제품 무게	110 g
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
보호 등급	IP65 IP67
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하 (장착된 상태에서)
최대 라인 길이	20 m
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA PC
LED 디스플레이	I 포트 상태 / 진단 모듈 상태 부하 전원 상태 시스템 전원 상태
진단	통신 오류 모듈 단락 모듈 중심 진단 부족전압
오퍼레이터 제어 요소	DIL 스위치
최대 입력 어드레스 용량	32 B
최대 출력 어드레스 용량	32 B
파라미터 설정	진단 거동 채널당 Failsafe 채널당 포싱 채널당 Idle Mode 모듈 파라미터 틀 교환 모드
내부 사이클 타임	사용 데이터 1 Byte당 1 ms
추가 기능	틀 교환 모드

특징	값
전기 연결부	4x 소켓 5핀 A 코딩 M12
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력	일반적으로 65mA
정전 버퍼링	10 ms
채널당 최대 출력 전류 합	4 x 1.6A
채널당 최대 전력 공급	4 x 1.6 A
채널 간 전위 분리	아니요
채널 - 내부 버스 전위 분리	예, 중간 공급 사용 시
장치 인터페이스 수	4