

グリップ DHAS-GG-B18-16-A1

製品番号: 8119108

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	16mm
取付位置	任意
形状	マイクロタイタープレート用
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	0 ~ 100 %
周囲温度	0 °C...40 °C
製品質量	24.4 g
取付方法	雌ねじM3付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
グリップバジョー材質	高合金ステンレス鋼
円柱ピン材質	ばね鋼