


**윤활기**  
**LOE-1/8-D-MINI**  
제품 번호: 159620

**FESTO**



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 사이즈                         | 미니                                                   |
| 시리즈                         | D                                                    |
| 설치 위치                       | 수직 +/- 5°                                            |
| 디자인                         | 비례 표준 미스트 윤활장치                                       |
| 최대 오일 주입량                   | 45 cm³                                               |
| 셸 보호                        | 금속 바스켓 가드                                            |
| 작동 압력                       | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi |
| 윤활기 기능을 위한 최소 유량            | 3 l/min                                              |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 1300 l/min                                           |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스            |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능하지 않음                                        |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                                        |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| 보관 온도                       | -10 °C...60 °C                                       |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010 [7:4:-]에 부합하는 압축공기<br>불활성 가스         |
| 매체 온도                       | -10 °C...60 °C                                       |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                                       |
| 제품 무게                       | 270 g                                                |
| 고정 방식                       | 액세서리 포함                                              |
| 공압 연결부 1                    | G1/8                                                 |
| 공압 연결부 2                    | G1/8                                                 |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                              |
| 보울 소재                       | PC                                                   |