

트윈 실린더 DPZ-10-10-P-A-S2

제품 번호: 159862

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm
조정 가능한 최종 위치/길이	10 mm
피스톤 Ø	10 mm
드라이브 유닛의 작동 모드	요크
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
가이드	슬라이딩 가이드
디자인	가이드
위치 인식	근접 센서용
버전	관통형 피스톤 로드
작동 압력	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
최종 위치 충격 에너지	0.08 Nm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	60 N
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	60 N
대안 연결부	제품명칭 참조
공압 연결부	M5
커버 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강