


규격 실린더 CRDNGS-32- -PPV-A

제품 번호: 160890

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm...2000 mm
피스톤 Ø	32 mm
피스톤 로드 나사산	M10x1.25
표준 기반	ISO 15552
완충, 완충장치, 쿠션	공압 쿠션, 양쪽 조정 가능
설치 위치	임의 방향
피스톤 로드 단부	수나사
디자인	피스톤 피스톤 로드 스위블 포크 타이 로드 실린더관
위치 인식	근접 센서용
버전	회전 로드 아이가 있는 엔드 캡
작동 압력	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-20 °C...80 °C
쿠션 길이	19 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	415 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	483 N
0mm 스트로크에서 가동 질량	154 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	9 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	1104 g
10mm 스트로크당 추가 무게	25 g
고정 방식	암나사 포함 액세서리 포함 옵션:

특징	값
공압 연결부	G1/8
커버 소재	스테인리스 스틸
씰 소재	TPE-U(PU)
하우징 소재	고합금 스테인리스강
피스톤 소재	단조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
실린더 배럴 소재	고합금강, 스테인리스
너트 소재	고합금강, 스테인리스
베어링 소재	POM
칼라 너트 소재	고합금강, 스테인리스
타이 로드 소재	고합금 스테인리스강