

# 실링 링 OL-M6

제품 번호: 161180

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 표준 기반            | ISO 16030                                                                                                                       |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.095 MPa...3 MPa<br>-0.95 bar...30 bar<br>-13.775 psi...435 psi                                                               |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하                                                                                                                   |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L                                                                                                                  |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 클린룸 등급           | 정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능                                                                                       |
| 주변 온도            | -40 °C...100 °C                                                                                                                 |
| RT에서 수동 조임       | 예                                                                                                                               |
| 공칭 조임 토크         | 2.5 Nm                                                                                                                          |
| 공칭 조임 토크 공차      | ± 20 %                                                                                                                          |
| 제품 무게            | 0.05 g                                                                                                                          |
| 공압 연결부           | M6                                                                                                                              |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                                                                         |
| 스토퍼 소재           | 알루미늄                                                                                                                            |
| 씰 소재             | HNBR                                                                                                                            |