

# 클레비스 풋 마운팅

## CRLNG-32

제품 번호: 161840

FESTO



### 데이터 시트

| 특징               | 값                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | 32                                                                                                                              |
| 표준 기반            | ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함)                                                               |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                                                                                           |
| 내식성 등급 CRC       | 4 - 상당히 강한 부식 부하                                                                                                                |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L                                                                                                                  |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 주변 온도            | -40 °C...80 °C                                                                                                                  |
| 최대 부하 용량         | 0.9 kN                                                                                                                          |
| 제품 무게            | 133 g                                                                                                                           |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                                                                         |
| 마운팅 소재           | 전해 폴리싱<br>고합금강                                                                                                                  |
| 베어링 소재           | 플라스틱                                                                                                                            |