



온 오프 밸브
PVEL-H-124-HP3
 제품 번호: 1629207

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	L
공칭 폭 DN	54
디자인	피스톤 밸브
작동 방식	수동
밀폐 원리	부드러움
배기 기능	유량 제어 불가
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브 액세서리로 잠금 가능
리셋 종류	강제 가이드
구동 방식	직접
밸브 기능	3/2 쌍안정
작동 압력	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	5 °C...50 °C
주변 온도	5 °C...50 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 압력 장비 규정에 따라
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
설치 위치	임의 방향
제품 무게	5900 g
공압 연결부 3	G1/2
피스톤 밸브 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR PE
하우징 소재	단조 알루미늄 합금