

ラジアルグリップ

DHRC-6-A

製品番号: 8125285

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	6
最大交換精度	0.2 mm
最大開角度	180 deg
繰返し精度: グリップ	0.1 mm
グリップの数	2
駆動タイプ	空気圧式
取付位置	任意
機能	複動式
グリップ機能	半径方向
グリップ把持力	なし
構造	接続方向, 側面 強制された動作過程
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
作動圧力	2.5 bar...8 bar
グリップの許容使用頻度	3 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	10 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	19 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi), 開時のトータル把持トルク	6.7 Ncm
0.6MPa(6bar, 87psi)閉時のトータル把持トルク	4.8 Ncm
負荷慣性モーメント	0.01 kgcm ²
静的把持 Fzの最大力	12 N
静的把持 Mxの最大モーメント	0.3 Nm
グリップジョーの最大トルク My, 静的	0.3 Nm
グリップジョーの最大トルク Mz, 静的	0.3 Nm
製品質量	24.5 g

特徴	値
取付方法	中空穴でのダイレクトマウント ねじによる直接取付 オプション:
空気圧接続	M3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
カバーキャップ材質	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
グリップバジョー材質	ステンレス