


操作ユニット
CDSA-D3-RV
製品番号: 8126915

FESTO



データシート

特徴	値
ファンクションキーの数	20
システムLEDの数	5
表示	LCDディスプレイ バックライト付
表示特性	タッチスクリーン
表示サイズ	7"
操作制御要素	高感度キーボード リリースコントロールユニット 非常停止押しボタン
入力電流	$\leq 5.6\text{A}$
作動電圧範囲 DC	19.2 V...30 V
ディスプレイの分解能	WSVGA, 600x1024ピクセル
認証	CCC RCMマーク c UL us - Listed (OL)
KC マーク	KC-EMV
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU 機械指令に準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK機械規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
証明書発行機関	UL E239998
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	5 - 95%
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	USBカバーフラップを閉じた状態 組み立てられた状態
保護クラス	III
周囲温度	0 °C...40 °C
製品質量	950 g
消費電力	12 W

特徴	値
IPアドレスの割り当て	FCT DHCP
定格動作電圧 DC	24 V
電源短絡時のバックアップ	10 ms
定格挿入高さ	<= 2000m NHH
パワーサプライ, 機能	リリースコントロール 非常停止 電圧供給
電源サプライ, 接続タイプ	ソケットストラップ
電源サプライ, 接続システム	ソケットストリップ 12ピン, 2列
電源サプライ, 芯数	12
パワーサプライ, ピン/配線	6
USBインタフェース, 接続システム	USB 2.0, タイプA
Ethernetインタフェース, プロトコル	TCP/IP
Ethernetインタフェース, 機能	診断 PLCへのネットワーク接続 パラメータ設定
Ethernetインタフェース, 接続方式	ソケット
Ethernetインタフェース, 接続システム	RJ45
Ethernetインタフェース, 極数/絶縁ケーブル数	8
Ethernet インタフェース, 伝送速度	100Mbit/s
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	ABS
寸法 幅 x 長さ x 高さ	212mm x 251mm x 73mm
40°C時の電流容量の情報	緊急停止用の各接点で10 ~ 1000mA リリースコントロールユニットは 500mA以下
使用カテゴリ	DC-13, 非常停止
寿命特性値 B10D, サブコンポーネント	0.25 Mio SP, 非常停止 1 Mio SP, リリースコントロールユニット