


# 솔레노이드 밸브

## CPE24-M3H-3GLS-QS-10

제품 번호: 163845

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 3/2 닫힌 상태 단안정                          |
| 작동 방식                       | 전기식                                    |
| 설치 폭                        | 24 mm                                  |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 1250 l/min                             |
| 공압식 작동 포트                   | QS-10                                  |
| 작동 전압                       | 230V AC                                |
| 작동 압력                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 디자인                         | 피스톤 밸브                                 |
| 리셋 종류                       | 공압 스프링                                 |
| 인증                          | c UL us - Recognized(OL)               |
| Maritime 등급분류               | 인증서 참조                                 |
| CE 마크(적합성 선언 참조)            | EU 저전압 지침에 따름                          |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조)          | 영국 전기 장비 규정에 따라                        |
| 인증서 발급 기관                   | DNV-TAA000032X<br>UL MH19482           |
| 보호 등급                       | IP65<br>소켓 포함<br>IEC 60529에 따름         |
| 공칭 폭                        | 11 mm                                  |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                                   |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                  |
| 수동 작동기                      | 래칭 타입 액세서리 포함<br>터치식                   |
| 구동 방식                       | 일차 제어됨                                 |
| 제어 공기 공급                    | 외부                                     |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                                 |
| 밸브 위치 표시                    | 라벨 홀더                                  |
| 커버링                         | 포지티브 커버링                               |
| 파일럿 압력                      | 0.25 MPa...1 MPa                       |
| 제어 압력                       | 2.5 bar...10 bar                       |
| 꺼지는 시간                      | 33 ms                                  |
| 켜지는 시간                      | 50 ms                                  |

| 특징                    | 값                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 듀티 사이클                | 100%                                             |
| 0 신호에서 최대 포지티브 테스트 펄스 | 3300 μs                                          |
| 1 신호에서 최대 네거티브 테스트 펄스 | 3100 μs                                          |
| 코일 특성값                | 230V AC: 50/60Hz, 당김 출력 3.0VA, 유지 출력 2.4VA       |
| 허용 전압 변동              | -15 %/+10 %                                      |
| 작동 매체                 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                  |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항      | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                            |
| 내진동성                  | FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사 |
| 내충격성                  | FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사     |
| 내식성 등급 CRC            | 2 - 보통의 부식 부하                                    |
| LABS 적합성              | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 매체 온도                 | -5 °C...50 °C                                    |
| 제어 매체                 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                  |
| 주변 온도                 | -5 °C...50 °C                                    |
| 전기 연결부                | C 형태                                             |
| 고정 방식                 | 관통 구멍 포함                                         |
| 제어 배기 연결부 82          | M5                                               |
| 제어 공기 연결부 12          | M5                                               |
| 공압 연결부 1              | QS-10                                            |
| 공압 연결부 2              | QS-10                                            |
| 공압 연결부 3              | G3/8                                             |
| 소재 관련 참고 사항           | RoHS 준수                                          |
| 씰 소재                  | NBR                                              |
| 하우징 소재                | 알루미늄 다이 캐스트                                      |