


플랫 실린더
EZH-5/20-50-B
 제품 번호: 164994

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	50 mm
피스톤 Ø	12mm 등가 직경
완충, 완충장치, 쿠션	쿠션 없음
설치 위치	임의 방향
작동 방식	누름식 단동
디자인	피스톤 직각 피스톤 로드
위치 인식	없음
비틀림 방지 장치/가이드	사각 피스톤 로드
작동 압력	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	49 N
이론적 최소 스프링 복귀력	10.6 N
이론적 최대 스프링 복귀력	13.6 N
제품 무게	145 g
고정 방식	횡방향 구멍 포함
공압 연결부	바브형 피팅 PK-3
커버 소재	알루미늄
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄
피스톤 로드 소재	강철 니켈 도금