

전기 인터페이스

CPV10-GE-DI01-8

제품 번호: 165809

FESTO



데이터 시트

특징	값
CP 스트링 확장	예 입력 16개 8 출력(또는 16 밸브)
필드버스 인터페이스	옵션: 소켓 및 플러그, M12x1, 5핀, B 코딩 Sub-D, 9핀, 소켓
장치별 진단	장치 관련 진단(DPV0)을 통해 CP 스트링 확장의 누락된 모듈 출력 단락/과부하 출력부 저전압 센서 전원의 저전압 저전압 밸브
통신 타입	순환 통신
구성 지원	GDS 파일 및 비트맵
스트링 확장이 있는 최대 밸브 코일 수	32
최대 밸브 코일 수	16
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
보 레이트	9.6 kBaud ... 12 MBaud 자동 감지
작동 전압 범위 DC	20.4 V...26.4 V
최대 출력 수	(16개의 밸브 코일 생략됨) 8
최대 입력 수	16
DC 정격 작동 전압	24 V
정전 버퍼링	10 ms
잔류 리플	4 Vss
부하 정격 작동 전압에서 소비 전류	밸브 타입에 따라 다름
정격 작동 전압에서 소비 전류	전자장치: ≤ 100mA 센서 전원 공급: 센서 보류 중
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...70 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 °C...50 °C
인증	c UL us - Recognized(OL)
제품 무게	240 g

특징	값
어드레싱 범위	1 ... 125 스위치 모듈을 통한 설정
필드버스 인증	PNO
전기 절연 필드버스 인터페이스	옵토커플러
버스별 LED 디스플레이	BUS: 통신 및 구성 오류
제품별 LED 디스플레이	12/14: 밸브 스위칭 상태 POWER: 전자 장치 작동 전압 및 부하 공급
제품 식별	제품군: 4: 밸브
커버 소재	강화 PA
씰 소재	CR NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수