

空気圧バルブ

VOGI-F100FS-T32H-M-F90

製品番号: 8141660

FESTO



データシート

特徴	値
構造	サブベースバルブ パイロット制御型ピストンシートバルブ
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	アクセサリ付
バルブ機能	4ポートシングル フェイルセーフ
機能	複動式
使用圧力	0.33 MPa...0.8 MPa 47.85 psi...116 psi
作動圧力	3.3 bar...8 bar
リセット方法	メカスプリング
空気圧接続	サブベースデザイン、エアリング
エア接続ポート 1	G1/2
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:7:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
流体温度	-20 °C...80 °C
周囲温度	-20 °C...80 °C
標準公称流量(DIN 1343)	1093 L/min
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	鍛造アルミニウム, 平滑アルマイト (20µm)
材質: カバー	鍛造アルミニウム, 平滑アルマイト (20µm)
材質 シール	EPDM NBR
材質: ねじ	ステンレス
材質 スプリング	ばね鋼
製品質量	880 g
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)

特徴	値
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性