


연결 케이블 KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

제품 번호: 170238

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 61076-2-101
추가 기능	제품별 핀연결
라인 명칭	액세서리 포함
연결 횟수	500
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
전기 연결부 1, 할당된 극/선	4
전기 연결부 1, 고정 유형	SW18 및 길이 방향 골이 있는 나사형 잠금장치
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	원형
전기 연결부 2, 연결 방식	플러그 커넥터
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 2, 연결 기술	M9x0.5
전기 연결부 2, 핀/심 수	7
전기 연결부 2, 할당된 극/선	6
전기 연결부 2, 고정 유형	나사형 잠금장치
작동 전압 범위 DC	0 V...50 V
40°C에서의 허용전류 범위	1 A
충격 내전압	2 kV
차폐	예
케이블 길이	2 m
라인 속성	케이블 배어의 호환
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	75 mm
케이블 직경	5.6 mm
케이블 구조	8 x 0.24 mm ²

특징	값
도체 정격 단면적	0.24 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-25 °C...85 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...80 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	1
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	검정색