

プラスチックチューブ  
PUN-H-F-8X1,25-GE  
製品番号: 8153398

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 外径            | 8 mm                                                              |
| 流量に応じた曲げ半径    | 37 mm                                                             |
| 内径            | 5.7 mm                                                            |
| 最小曲げ半径        | 21 mm                                                             |
| 使用に関する注記      | チューブ, プリントなし<br>TPE-U エーテルベース                                     |
| チューブ特性        | ケーブルペア                                                            |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi |
| 温度依存性使用圧力     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 作動電圧の情報       | 水: 流体温度による使用圧力, 図参照, 最大 0.3MPa(0 ~ 60°C)                          |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                      |
| 材料の耐火試験       | UL94 HB                                                           |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                                                    |
| クリーンルーム等級     | 静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可                            |
| 食品産業における適合性   | 適合性宣言を参照                                                          |
| 周囲温度          | -35 °C...60 °C                                                    |
| 長さあたりの製品質量    | 0.0285 kg/m                                                       |
| 空気圧接続         | プラグコネクタ外径8mm用<br>バーブ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付                          |
| 色             | 黄                                                                 |
| ショア硬さ         | D 52 +/-3                                                         |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                            |
| 材質: チューブ      | TPE-U(PU)                                                         |