



ステッピングモータ

EMMB-ST-42-L-S

製品番号: 8156131

FESTO



データシート

特徴	値
周囲温度	-15 °C...40 °C
周囲温度の情報	ディレーティング-2%/°Cで80°Cまで
最大設置高さ	4000 m
最高設置高さの情報	1,000mから100ごとに-1.0%ずつのディレーティング
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	0 - 90% 凝縮なし
規格準拠	IEC 60034
EN 60034-1に準拠した熱クラス	B
最高巻線温度	130 °C
EN 60034-1 準拠の規格クラス	S1
EN 60034-7準拠のモータ型式	IM B5 IMV1 IM V3
取付位置	任意
保護等級	IP20
保護等級に関する注記	IP40, ロータリシャフトシールなしのモータシャフト
インタフェースコード モータアウト	42A
電気ポート 1, 接続種類	ハイブリッド プラグ
電気ポート1, 接続方式	ピン配置 L5
電気ポート1, 芯数	14
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
定格動作電圧 DC	48 V

特徴	値
ピン数	50
モータ保持トルク	630 Nm
ピークトルク	630 Nm
最高回転数	3200 1/min
最高機械的回転数	9000 1/min
フルステップ時のステップ角	1.8 deg
ステップ角度公差	±5%
恒久停止電流	3700 A
定格電流 モータ	2900 A
ピーク電流	4 A
モータ定数	162 Nm/A
電圧定数 相	10600 mVmin
相のコイル抵抗	600 Ohm
コイル誘導性 相 個々の相ごと(連結されていない)	800 mH
コイル直列インダクタンス Ld(相)	1450 mH
巻き上げクロスインダクタンス Lq(相)	800 mH
電気時間比較演算子	1300 ms
熱時間比較演算子	16 min
熱抵抗	2400 K/W
測定フランジ	200 x 200 x 15mm, 鋼
総出力慣性モーメント	0.082 kgcm ²
製品質量	490 g
シャフトへの許容アキシャル方向負荷	10 N
許容ラジアルシャフト負荷	28 N