

반회전 드라이브
DSM-8-180-P-FF-FW
 제품 번호: 185938

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	8
완충 각도	0 deg
회전 각도 설정 범위	0 deg...180 deg
회전각	0 deg...180 deg
설치 위치	임의 방향
미세 조정	-5 deg
작동 방식	복동
디자인	베인
위치 인식	없음
작동 압력	3.5 bar...8 bar
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최대 회전 주파수	3 Hz
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크	0.35 Nm
허용 관성 질량 모멘트	0.0013 kgm ²
제품 무게	147 g
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부	M3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 샤프트 소재	고합금강, 스테인리스
씰 소재	TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄 양극 처리