


電源プラグ
NECL-S-L12G5-C2-Q10
製品番号: 8166791

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-111
認証	c UL us - 認定 (OL)
証明書発行機関	UL E474609
取付方法	ねじ留め
ケーブルアウトレット	ストレート
製品質量	42.89 g
電気接続 1, 機能	電圧供給
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-111 準拠の Lコード
電気ポート 1, 芯数	5
電気接続ポート 2, 接続方式	ネジ端子
作動電圧範囲 DC	0 V...63 V
定格動作電圧 DC	63 V
40°C での通電容量	16 A
サージ電圧耐性	1.5 kV
許容ケーブル径	電気ポート 1: 8 ~ 13 mm
導体公称断面	2.5 mm ² AWG14
断面積の情報	最大 1.5 mm ² /AWG16 (ケーブル端スリーブ使用時)
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-40 °C...105 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	PA
ねじ式ロック材質	亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき 亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき
プラグ接点材質	金めっきされた銅合金