

丸形シリンダ
DPRA-N-...-3"-
製品番号: 8180569

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	0.0625 in...12 in
ピストン径	3インチ
ロッド先端ねじ	5/8-18 UNF-2A
クッション	クッションなし フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接センサ用
バリエーション	回転ロッドアイ付エンドキャップおよびベアリングスリーブ トラニオン金具付エンドキャップ, 90°回転 トラニオン金具付エンドキャップ NBR製スクレーパ 長さを延長したピストンロッド雄ねじ 延長ピストンロッド ダイレクトマウント用ベアリングキャップ 固定ねじ付ベアリングキャップ トラニオン金具付ベアリングキャップ 圧縮空気ポート 軸方向 サプライポート 横向き 回転防止あり スルーピストンロッド 温度範囲 0 ~ 150°C 温度範囲 -40 ~ 80°C 片側ピストンロッド
作動圧力	9.99 psi...150 psi
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-40 °F...300 °F
製品質量	1.98 lb...4.31 lb
取付方法	アクセサリ付
空気圧接続	1/4 NPT

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: シリンダチューブ	ステンレス