

近接センサ  
SDBF-FES-1L-NU-K-9-N-LE  
製品番号: 8182047

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                 |
|------------------|-------------------|
| 形状               | ブロック構造            |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠            |
| 測定項目             | 位置                |
| 測定原理             | 磁気抵抗式             |
| 周囲温度             | -4 °F...176 °F    |
| スイッチング出力         | NPN               |
| スイッチエレメント機能      | ノーマルオープン          |
| スイッチオン時間         | 4 µs              |
| 最大出力電流           | 500 mA            |
| 最大スイッチング容量 DC    | 12 W              |
| 電圧降下             | 1 V               |
| 短絡抵抗             | はい                |
| 作動電圧範囲 DC        | 6 V...24 V        |
| 極性保護             | はい                |
| 電気ポート 1, 接続種類    | ケーブル              |
| 電気ポート 1, 接続方式    | オープンエンド           |
| 電気ポート 1, 芯数      | 3                 |
| 出力接続ポート取出方向      | インライン             |
| カラー ケーブル被服       | グレー               |
| 材質: ケーブル被服       | PVC               |
| 取付方法             | 取付キット付            |
| 取付位置             | 任意                |
| ハウジングのカラー        | 透明                |
| 材質 ハウジング         | PA                |
| 切換状態表示           | LED               |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度 | -4 °F...176 °F    |
| 保護等級             | IP67<br>NEMA 4    |
| LABS 認証          | VDMA24364-ゾーン III |