

흡착 그리퍼 ESG-200

제품 번호: 189181

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡착컵 직경	200 mm
설치 위치	수직
디자인	위 진공 연결부 측면 진공 연결부 높이 조절기 있음 긴 높이 조절기 있음
흡착컵 홀더 할당	사이즈 6
흡착컵 형태	원형 플랫
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:--]
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
주변 온도	-30 °C...200 °C
진공 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	FPM NBR PUR VMQ (실리콘)