

エジェクタカートリッジ  
OASP-G4-14-L2  
製品番号: 8199152

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ノズル径             | 1.4 mm                                                                                                                               |
| エジェクタ特性          | 高吸引量                                                                                                                                 |
| 構造               | 2段式真空発生器                                                                                                                             |
| 最大吸入流量時の使用圧力     | 0.4 MPa                                                                                                                              |
| 最大吸入流量時の作動圧力     | 4 bar                                                                                                                                |
| 最大吸入流量時の作動圧力     | 58 psi                                                                                                                               |
| 使用圧力             | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>14.5 psi...116 psi                                                                                              |
| 作動圧力             | 1 bar...8 bar                                                                                                                        |
| 最大真空作動圧力         | 0.79 MPa<br>7.9 bar                                                                                                                  |
| 最高真空作動圧力         | 114.55 psi                                                                                                                           |
| 最大真空             | 81 %                                                                                                                                 |
| 定格作動圧力           | 0.6 MPa<br>6 bar<br>87 psi                                                                                                           |
| 大気開放時の最大吸引量      | 160 L/min                                                                                                                            |
| 定格作動圧力における排気時間   | 0.37 s                                                                                                                               |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                                                                                       |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転不可                                                                                                                               |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                                                                                                           |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                    |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外 |
| 流体温度             | 0 °C...60 °C                                                                                                                         |
| お手入れ方法           | 石鹼(サイレンサを除く)                                                                                                                         |
| 周囲温度             | 0 °C...60 °C                                                                                                                         |
| 製品質量             | 31 g                                                                                                                                 |
| 取付方法             | 挿し込み式                                                                                                                                |
| 材質 シール           | NBR                                                                                                                                  |
| 材質: メスノズル        | 強化 PA                                                                                                                                |

| 特徴          | 値     |
|-------------|-------|
| 材質: ジェットノズル | 強化 PA |
| 取付位置        | 任意    |