


レギュレータ
MS9-LR-G-PI10-VS
製品番号: 8203865

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付位置	任意
構造	パイロット式ピストンレギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり
作動圧力	6 bar...11 bar
制御圧力範囲	0.1 bar...10 bar
最大圧力ヒステリシス	0.05 bar
作動電圧範囲 DC	21.6 V...26.4 V
最大消費電力	4.2 W
最大消費電流	0.16 A
定格動作電圧 DC	24 V
残存リップル	10%
アナログインプットの信号範囲	4 ~ 20mA
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	10 °C...50 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	1400 g
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
材質: カバー	強化 PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質: 取付ブラケット	アルミダイキャスト
材質 ハウジング	アルミダイキャスト

特徴	値
材質 モジュールコネクタ	アルミダイキャスト
材質 メンブレン	NBR
材質 バルブタペット	鍛造アルミ合金 NBR POM