


On-Offバルブ  
MS6-EE-AGF-V24  
製品番号: 8232874

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                       |
|------------------|-----------------------------------------|
| シリーズ             | MS                                      |
| サイズ              | 6                                       |
| 構造               | ピストンゲートバルブ                              |
| 操作方法             | 電動                                      |
| 排気機能             | スロットル不可                                 |
| 手動操作             | ロック<br>ノンロック                            |
| リセット方法           | メカスプリング                                 |
| 制御方法             | パイロット式                                  |
| バルブ機能            | 3/2 クローズ, 単安定                           |
| 使用圧力             | 0.4 MPa...1.8 MPa                       |
| 作動圧力             | 4 bar...18 bar                          |
| 被服               | ポジティブオーバーラップ                            |
| C 値              | 29 l/sbar                               |
| b値               | 0.4                                     |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 7000 L/min                              |
| スイッチオン時間         | 100%                                    |
| コイル特性値           | 24V DC: 1.5W                            |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                  |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                              |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                  |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 保護等級             | IP65                                    |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 食品産業における適合性      | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                      |
| 取付方法             | オプション:<br>インライン<br>アクセサリ付               |
| 取付位置             | 任意                                      |

| 特徴        | 値                |
|-----------|------------------|
| 流れ方向      | 逆流れ不可            |
| 製品質量      | 1040 g           |
| エア接続ポート 1 | G1               |
| 空気圧接続 2   | G1               |
| 空気圧ポート 3  | G1/2             |
| パイロットエア供給 | 内部               |
| 電気接続      | EN 175301-803に準拠 |
| 材質 シール    | NBR              |
| 材質 ハウジング  | アルミダイキャスト        |