

푸시인 장형 L-피팅 QSMLLV-M7-6-I

제품 번호: 130837

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
공칭 폭	1.9 mm
스크류 인 핀 씰 유형	실링 링
설치 위치	입의 방향
디자인 타입	L 형태, 장형
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
공칭 조임 토크	2.2 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	12.4 g
고정 방식	육각 소켓 SW3
공압 연결부 1	수나사 M7
공압 연결부 2	호스 외경 6mm용
해제 링 색상	청색
스크류 인 핀소재	니켈 도금 황동
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PBT
중공 볼트 소재	황동, 니켈 도금
해제 링 소재	POM
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강