

클램핑 유닛 DADL-EL-Q11-63

제품 번호: 1941568

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	63
회전 각도 설정 범위	55 deg...200 deg
디자인	피스톤 피스톤 로드
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	2380 g
고정 방식	관통 구멍 및 센터링 슬리브 포함
공압 연결부	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄 하드 양극처리됨
하우징 커버 소재	알루미늄 아노다이징
베어링 소재	플라스틱
디스크 소재	알루미늄 아노다이징
나사 소재	강철 아연 도금
작동 방식	단동 당김