

플랫 실린더
DZF-1 1 1/4"-5"-A-P-A
 제품 번호: 194188

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	5 in
피스톤 Ø	1 1/4"
피스톤 로드의 최대 비틀림 각도 +/-	0.8 deg
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
작동 방식	복동
비틀림 방지 장치/가이드	타원 피스톤
작동 압력	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	415 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	483 N
0mm 스트로크에서 가동 질량	65 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	180 g
10mm 스트로크당 추가 무게	9 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	272 g
공압 연결부	1/8 NPT
커버 소재	알루미늄
씰 소재	FPM TPE-U(PU)
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금강