


# 압력 레귤레이터 LRS-1/4-D-MIDI

제품 번호: 194626

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 사이즈                         | 중간                                        |
| 시리즈                         | D                                         |
| 작동 안전장치                     | 내장형 로크가 있는 회전 버튼                          |
| 설치 위치                       | 입의 방향                                     |
| 디자인                         | 직접 제어 다이어프램 제어 밸브                         |
| 컨트롤러 기능                     | 출구 압력, 일정<br>일차 압력 보상 있음<br>이차 배기 있음      |
| 압력 표시기                      | 압력계 장착                                    |
| 작동 압력                       | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar         |
| 압력 조절 범위                    | 0.5 bar...12 bar                          |
| 최대 압력 히스테리시스                | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi            |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 2100 l/min                                |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                     |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                             |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 매체 온도                       | -10 °C...60 °C                            |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                            |
| 제품 무게                       | 1250 g                                    |
| 고정 방식                       | 프런트 패널 장착<br>인라인 설치<br>액세서리 포함            |
| 공압 연결부 1                    | G1/4                                      |
| 공압 연결부 2                    | G1/4                                      |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                   |
| 연결판 소재                      | 아연 다이 캐스트                                 |
| 씰 소재                        | NBR                                       |

| 특징     | 값         |
|--------|-----------|
| 하우징 소재 | 아연 다이 캐스트 |