


버스 노드
CPX-FB13
제품 번호: 195740

FESTO



데이터 시트

특징	값
프로토콜	Profibus DP
치수 W x L x H	(연결 블록 포함) 50 mm x 107 mm x 50 mm
제품 무게	115 g
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
보호 등급	IP65 IP67
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	강화 PA PC
제품별 LED 디스플레이	M: Modify, 파라미터 설정 PL: 부하 전원 PS: 전자장치 전원, 센서 전원 SF: 시스템 오류
버스별 LED 디스플레이	BF: 버스 오류
장치별 진단	채널 및 모듈 지향적 진단 부족전압 모듈 진단 메모리
오퍼레이터 제어 요소	DIL 스위치
필드버스 인터페이스	2x M12x1, 5핀, B 코딩 D-서브 소켓, 9핀 부착형 플러그 Sub-D
최대 입력 어드레스 용량	64 B
최대 출력 어드레스 용량	64 B
파라미터 설정	진단 거동 Failsafe 반응 채널의 포싱 신호 셋업 시스템 파라미터
보 레이트	96 ... 12000 kbit/s
구성 지원	GSD 파일

특징	값
추가 기능	"DPV1"을 통한 비주기적 데이터 액세스 필드버스를 통한 채널별 진단 필드버스를 통해 일반 텍스트로 스타트 업 파라미터 지정 프로세스 데이터를 통한 시스템 상태 시각화 조작 장치를 위한 추가 진단 인터페이스
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력	일반적으로 200mA
통신 타입	DPV0: 순환 통신 DPV1: 비순환 통신