


출력 모듈  
CPX-4DA  
제품 번호: 195754

FESTO



데이터 시트

| 특징                   | 값                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 치수 W x L x H         | (연결 블록 및 연결 기술 포함)<br>50 mm x 107 mm x 50 mm                  |
| 제품 무게                | 42 g                                                          |
| 주변 온도                | -5 °C...50 °C                                                 |
| 보관 온도                | -20 °C...70 °C                                                |
| 보호 등급                | 매니폴드 블록에 따라 결정                                                |
| 내식성 등급 CRC           | 1 - 낮은 부식 부하<br>(장착된 상태에서)                                    |
| LABS 적합성             | VDMA24364-B2-L                                                |
| 하우징 소재               | 강화 PA<br>PC                                                   |
| LED 디스플레이            | 1 일괄 진단<br>4 채널 진단<br>4채널 상태                                  |
| 진단                   | 채널별 단락/과부하<br>출력부 저전압                                         |
| 출력 수                 | 4                                                             |
| 파라미터 설정              | 채널당 Failsafe<br>채널당 포싱<br>채널당 Idle Mode<br>단락 후 행동<br>모니터링 모듈 |
| 작동 전압 범위 DC          | 18 V...30 V                                                   |
| DC 정격 작동 전압          | 24 V                                                          |
| 정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력 | 일반적으로 16 mA                                                   |
| 출력 특성 곡선             | IEC1131-T2에 따름                                                |
| 출력 스위칭 논리            | PNP(플러스 스위칭)                                                  |
| 모듈당 최대 출력 전류 합       | 4 A                                                           |
| 채널당 최대 전력 공급         | 1 A(24W 램프 부하)                                                |
| 채널 간 전위 분리           | 아니요                                                           |
| 채널 - 내부 버스 전위 분리     | 예, 중간 공급 사용 시                                                 |
| 퓨즈(단락)               | 채널당 내부 전자식 퓨즈                                                 |