


**솔레노이드 밸브**  
**VZWF-B-L-M22C-N1-275-2AP4-6**  
 제품 번호: 1492258

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                | 값                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 디자인               | 다이어프램 밸브<br>강제 제어식                                                                      |
| 작동 방식             | 전기식                                                                                     |
| 밀폐 원리             | 부드러움                                                                                    |
| 설치 위치             | 입식 자석                                                                                   |
| 고정 방식             | 인라인 설치                                                                                  |
| 피팅 연결부            | 1 NPT                                                                                   |
| 전기 연결부            | A 형태<br>플러그 커넥터<br>EN 175301-803에 따라<br>4각형 디자인                                         |
| 공칭 폭              | 27.5 mm                                                                                 |
| 밸브 기능             | 2/2 닫힌 상태 단안정                                                                           |
| 수동 작동기            | 없음                                                                                      |
| 유량 방향             | 역방향 불가                                                                                  |
| 매체                | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기<br>불활성 가스<br>광물성 오일<br>물<br>중성 액체<br>기타 유동 매체는 별도 요청 바람 |
| 앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN | 40                                                                                      |
| 차압                | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi                                                                 |
| 코일 특성값            | 110V AC: 50/60Hz, 당김 출력 19.0VA, 유지 출력 16.0VA                                            |
| 허용 전압 변동          | +/- 10 %                                                                                |
| 매체 압력             | 0 MPa...0.6 MPa<br>0 bar...6 bar<br>0 psi...87 psi                                      |

| 특징                          | 값                                  |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 최대 점도                       | 22 mm <sup>2</sup> /s              |
| 매체 온도                       | -10 °C...80 °C                     |
| 주변 온도                       | -10 °C...35 °C                     |
| EN 12266-1에 따른 누출율          | A                                  |
| 유량 Kv                       | 11 m <sup>3</sup> /h               |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 11750 l/min                        |
| 켜지는 시간                      | 275 ms                             |
| 꺼지는 시간                      | 290 ms                             |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                            |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-영역 III                   |
| 하우징 소재                      | 황동 주철                              |
| 하우징 소재 번호                   | CW617N                             |
| 씰 소재                        | NBR                                |
| 나사 소재                       | 고합금 스테인리스강                         |
| 나사 소재 번호                    | 1.4301                             |
| 제품 무게                       | 1500 g                             |
| CE 마크(적합성 선언 참조)            | EU 압력용기 지침에 따라<br>EU 저전압 지침에 따름    |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조)          | 영국 압력 장비 규정에 따라<br>영국 전기 장비 규정에 따라 |
| 보호 등급                       | IP65                               |
| 내식성 등급 CRC                  | 1 - 낮은 부식 부하                       |