



규격 실린더 DSBG-125-250-PPSA-N3

제품 번호: 2159916

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	250 mm
피스톤 Ø	125mm
피스톤 로드 나사산	M27x2
완충, 완충장치, 쿠션	자체세팅 공압 끝단 위치 완충
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	ISO 15552
피스톤 로드 단부	수나사
디자인	피스톤 피스톤 로드 타이 로드 실린더관
위치 인식	근접 센서용
버전	싱글 엔드형 피스톤 로드
작동 압력	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
최종 위치 충격 에너지	2.5 J
쿠션 길이	45 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	6881 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	7363 N
가동 질량	3820 g
0mm 스트로크에서 가동 질량	2245 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	63 g
제품 무게	10186 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	6611 g
10mm 스트로크당 추가 무게	143 g

특징	값
고정 방식	암나사 포함 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부	G1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	알루미늄 다이캐스트, 코팅됨
피스톤 씰 소재	TPE-U(PU)
피스톤 소재	단조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금강
피스톤 로드 실링 스트리퍼 소재	TPE-U(PU)
버퍼 씰 소재	TPE-U(PU)
버퍼 피스톤 소재	POM
실린더 배럴 소재	단조 알루미늄 합금, 연질 양극산화피막
너트 소재	아연 도금 강철
베어링 소재	POM
칼라 너트 소재	강철, 아연 도금
타이 로드 소재	고합금강