

마운팅 레일
SLZS-25- -
제품 번호: 150917

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	근접 센서용 T-홈
최대 프로파일 길이	2800 mm
설치 위치	임의 방향
피스톤 직경	Ø 20
디자인	센서 레일
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...60 °C
고정 방식	관통 구멍 및 나사 포함
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
나사 소재	고합금강