


일방향 유량 제어 밸브 GRLA-1/8-PK-6-B

제품 번호: 151168

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	배기공기 유량 제어 역류 방지 기능
공압 연결부 1	유니온 너트 장착 PK-6
공압 연결부 2	G1/8
설정 장치	슬롯 나사
고정 방식	돌려 끼움 가능
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량	300 l/min
역류 방지 방향에서 표준 공칭 유량	210 l/min...290 l/min
주변 온도	-10 °C...60 °C
Maritime 등급분류	인증서 참조
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	0.3 bar...10 bar
유량 제어 방향에서의 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	455 l/min
역류 방지 방향에서 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	320 l/min...440 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
매체 온도	-10 °C...60 °C
최대 조임 토크	6 Nm
제품 무게	25 g
나사식 트리너언 소재	단조 알루미늄 합금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
씰 소재	NBR
조절 나사 소재	황동
회전 조인트 소재	아연 다이 캐스트