

반회전 드라이브
DSRL-16-180-P-FW
 제품 번호: 30655

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	16
완충 각도	2.1 deg
회전 각도 설정 범위	0 deg...180 deg
회전각	0 deg...180 deg
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
작동 방식	복동
디자인	베인
위치 인식	없음
작동 압력	2 bar...8 bar
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최대 회전 주파수	3 Hz
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
최대 축방향 힘	30 N
최대 반경 방향 힘	75 N
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크	2 Nm
제품 무게	300 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부	M5
커버 소재	강화 PA
드라이브 샤프트 소재	강철 니켈 도금
씰 소재	NBR
하우징 소재	아연 다이 캐스트