


Geleidingseenheid EAGF-P1-KF-16-100

Artikelnummer: 3192934

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Slag	100 mm
Omkeerspel	0 µm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. versnelling	25 m/s ²
Max. snelheid	1 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Max. kracht F _y	160 N
Max. kracht F _y statisch	355 N
Max. kracht F _z	160 N
Max. kracht F _z statisch	355 N
Max. moment M _x	6 Nm
Max. moment M _x statisch	13 Nm
Max moment M _y	4 Nm
Max. moment M _y statisch	9 Nm
Max. moment M _z	4 Nm
Max. moment M _z statisch	9 Nm
Verplaatsingskracht	3.2 N
Bewogen massa bij 0 mm slag	160 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	600 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	8 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	8 g
Zwaartepunt van de bewogen massa bij 0 mm slag	29 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewogen massa per 10 mm slag	4.5 mm
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal geleidingselement	Veredeld staal hardverchroomd
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Aluminium kneedlegering geanodiseerd