


PE 변환기 PE-1/8

제품 번호: 3344

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 60947-5-1
인증	CCC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
측정 변수	상대 압력
측정 방법	공압전기식 압력 변환기
작동 압력	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
주변 온도	-10 °C...60 °C
스위칭 출력	접촉식
스위칭 기능	고정 히스테리시스가 있는 임계값
스위칭 부재의 기능	변환기
최대 스위치 ON 포인트	0.8 bar
최소 스위치 OFF 포인트	0.2 bar
최대 AC 스위칭 출력 전압	250 V
최대 DC 스위칭 출력 전압	250 V
유도 부하 사용 범주	AC-14 DC-13
저항성 부하 사용 범주	AC-12 DC-12
전기 연결부	4-와이어 케이블
전기 연결부 1, 연결 방식	케이블
전기 연결부 1, 연결 기술	개방형 종단부
케이블 길이	1 m
케이블 외피 소재	PVC
고정 방식	관통 구멍 포함
설치 위치	임의 방향
공압 연결부	G1/8

특징	값
제품 무게	225 g
하우징 소재	아노다이징 알루미늄 아연 다이 캐스트
다이어프램 소재	클로로프렌 고무
설정 방법	고정적으로 설정됨
보호 등급	IP65
절연 전압	2 kV
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
오염도	3