


PE 변환기 PE-1000

제품 번호: 3719

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 60947-5-1
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
측정 변수	상대 압력
측정 방법	공압전기식 압력 변환기
작동 압력	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능하지 않음
주변 온도	-10 °C...50 °C
스위칭 출력	접촉식
스위칭 기능	고정 히스테리시스가 있는 임계값
스위칭 부재의 기능	변환기
스위치 ON 포인트	0.05 bar
스위치 OFF 포인트	0.05 bar
최대 AC 스위칭 출력 전압	250 V
최대 DC 스위칭 출력 전압	250 V
유도 부하 사용 범주	AC-14 DC-13
저항성 부하 사용 범주	AC-12 DC-12
전기 연결부	4-와이어 케이블
전기 연결부 1, 연결 방식	케이블
전기 연결부 1, 연결 기술	개방형 종단부
케이블 길이	1 m
케이블 외피 소재	PVC
고정 방식	관통 구멍 포함
설치 위치	입의 방향
공압 연결부	M5
제품 무게	230 g

특징	값
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 아노다이징 알루미늄
설정 방법	고정적으로 설정됨
보호 등급	IP62
절연 전압	2 kV
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
오염도	3