

회전 그리퍼 모듈 EHMD-40-RE-GP

제품 번호: 4790698

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
회전각	무한
그리퍼 조 하나당 스트로크	5 mm
풀 스텝에서 스텝 각도, 회전	1.8 deg
스텝 각도 공차, 회전	±5 %
그리퍼 조 수	2
설치 위치	임의 방향
디자인	전동 회전 드라이브 공압 그리퍼
작동 방식	전동식 평행 그리퍼
작동 방식, 회전	하이브리드 스텝 모터
기어비	1:1
위치 인식	회전: 모터 인코더 그리핑: 근접 센서용 홀
그리퍼 기능	병렬
모터 종류	스텝 모터
기준 설정	회전: 인코더 인덱스
회전 위치 센서	증분식 인코더
회전 위치 센서 인터페이스	RS422 TTL AB 채널 + 제로 인덱스
회전 위치 센서 측정 원리	광학식
작동 압력	1.5 bar...8 bar
최대 출력 회전수	240 1/min
듀티 사이클	100%
절연 보호 등급	B
최대 소비 전류, 회전	60 mA
DC 정격 작동 전압	24 V
DC 정격 작동 전압, 회전	5 V
DC 정격 전압	24 V
권선 인덕턴스 위상, 회전	11 mH
위상당 권선 저항, 회전	5.8 Ω
회전당 펄스, 회전	500
위상당 정격 전류, 회전	0.9 A

특징	값
인증	RCM 마크
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 1로 운송 적용 검사
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	0 - 85 % 미응축
보호 등급	IP20
주변 온도	0 °C...40 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 그리퍼 조당 파지력, 닫기	25 N
그리퍼 조당 파지력 범위	5 N...35 N
모터 홀딩 토크, 회전	0.3 Nm
질량 관성 모멘트, 회전	1.25E-05 kgm ²
최대 구동 출력 토크	0.3 Nm
그리퍼 조의 최대 힘 Fz, 정적	30 N
그리퍼 조의 최대 토크 Mx, 정적	0.7 Nm
그리퍼 조의 최대 토크 My, 정적	1.5 Nm
그리퍼 조의 최대 토크 Mz, 정적	0.7 Nm
최대 공칭 하중	250 g
이송 상수	1.48 mm/U
제품 무게	577 g
전기 연결부 1, 기능	2x 인코더 2x 모터
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 F1
전기 연결부 1, 핀/선 수	31
고정 방식	도브테일 홈 포함
공압 연결부	QS-4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	PA
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리