

# 커플링

## EAMD-30-22-16-10X12

제품 번호: 5030235

FESTO



## 데이터 시트

| 특징          | 값                   |
|-------------|---------------------|
| 마운트 직경 1    | 16 mm               |
| 마운트 직경 2    | 10 mm               |
| 사이즈         | 30                  |
| 공칭 길이       | 22 mm               |
| 설치 위치       | 임의 방향               |
| 최대 속도       | 8000 1/min          |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L      |
| 보관 온도       | -25 °C...60 °C      |
| 상대 습도       | 0 - 95 %            |
| 주변 온도       | -25 °C...60 °C      |
| 질량 관성 모멘트   | 4 kgmm <sup>2</sup> |
| 전달 가능 토크    | 9 Nm                |
| 제품 무게       | 44.8 g              |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수             |