


선형 드라이브
DLGF-KF-40-200-PPSA
 제품 번호: 5074756

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	200 mm
피스톤 Ø	40 mm
완충, 완충장치, 쿠션	자체세팅 공압 끝단 위치 완충
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
캐리어 원리	형태에 맞춤(슬롯)
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
쿠션 길이	12.9 mm
최대 힘 F _y	1700 N
최대 힘 +F _z (드라이브까지)	2000 N
최대 힘 +F _z (드라이브에서 이격)	1150 N
최대 토크 M _x	54 Nm
최대 토크 M _y	90 Nm
최대 토크 M _z	90 Nm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	754 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	754 N
가동 질량	2540 g
제품 무게	7694 g
대안 연결부	제품명칭 참조
고정 방식	관통 구멍을 통한 직접 고정 액세서리 포함
공압 연결부	G1/4

특징	값
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수 구리 없음
커버 소재	알루미늄 주조, 코팅됨
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	아노다이징 알루미늄