



**모커 케이블**  
**NEBM-H6G4-K-10-Q13N-LE4**  
 제품 번호: 5219196

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                 | 값                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 라인 명칭              | 라벨 홀더 없음                      |
| 전기 연결부 1, 기능       | 현장 장치 측                       |
| 전기 연결부 1, 디자인      | 각형                            |
| 전기 연결부 1, 연결 방식    | 소켓                            |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구   | 일자형                           |
| 전기 연결부 1, 연결 기술    | 연결 구성 H6, 모터 코딩용              |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수    | 4                             |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선  | 4                             |
| 전기 연결부 2, 기능       | 컨트롤러 측                        |
| 전기 연결부 2, 연결 방식    | 케이블                           |
| 전기 연결부 2, 연결 기술    | 개방형 종단부                       |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수    | 4                             |
| 전기 연결부 2, 할당된 극/선  | 4                             |
| 작동 전압 범위 DC        | 0 V...300 V                   |
| 작동 전압 범위 AC        | 0 V...300 V                   |
| 40°C에서의 허용전류 범위    | 9.5 A                         |
| 충격 내전압             | 2 kV                          |
| 케이블 길이             | 10 m                          |
| 라인 속성              | 표준                            |
| 라인 검사 조건           | 별도 문의에 따른 검사 조건               |
| 굽힘 반경, 고정형 케이블 배선  | 74 mm                         |
| 굽힘 반경, 이동식 케이블 배선  | 111 mm                        |
| 케이블 직경             | 7.4 mm                        |
| 케이블 구조             | 4 x 0.79 mm <sup>2</sup>      |
| 도체 정격 단면적          | 0.79 mm <sup>2</sup><br>AWG18 |
| 심선 종단              | 절연선 종단 슬리브                    |
| 보호 등급              | IP20                          |
| 보호 등급 관련 참고 사항     | 조립 상태                         |
| 주변 온도              | -25 °C...90 °C                |
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -25 °C...90 °C                |

| 특징                 | 값                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU 저전압 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름   |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라<br>영국 전기 장비 규정에 따라 |
| LABS 적합성           | VDMA24364-영역 III                  |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                           |
| 오염도                | 3                                 |
| 내식성 등급 CRC         | 0 - 부식 스트레스 없음                    |
| 케이블 외피 소재          | TPE-E                             |
| 케이블 외피 색상          | 검정색                               |
| 하우징 소재             | PA                                |
| 하우징 색상             | 백색                                |
| 절연 커버 소재           | TPE-E                             |