



# 모커 케이블

## NEBM-M23G15-EH-10-Q9N-R3LEG14

제품 번호: 5251384

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                | 값               |
|-------------------|-----------------|
| 표준 기반             | EN 61984        |
| 라인 명칭             | 라벨 홀더 없음        |
| 제품 무게             | 3800 g          |
| 전기 연결부 1, 기능      | 현장 장치 측         |
| 전기 연결부 1, 디자인     | 원형              |
| 전기 연결부 1, 연결 방식   | 하이브리드 소켓        |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구  | 일자형             |
| 전기 연결부 1, 연결 기술   | M23x1           |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수   | 15              |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선 | 12              |
| 전기 연결부 1, 고정 유형   | 나사형 잠금장치        |
| 전기 연결부 2, 기능      | 컨트롤러 측          |
| 전기 연결부 2, 연결 방식   | 플러그 및 케이블       |
| 전기 연결부 2, 케이블 출구  | 일자형             |
| 전기 연결부 2, 연결 기술   | RJ45 및 개방형 종단부  |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수   | 14              |
| 전기 연결부 2, 할당된 극/선 | 12              |
| 작동 전압 범위 DC       | 0 V...850 V     |
| 작동 전압 범위 AC       | 0 V...630 V     |
| 40°C에서의 허용전류 범위   | 17.8 A          |
| 충격 내전압            | 6 kV            |
| 차폐                | 예               |
| 케이블 길이            | 10 m            |
| 라인 속성             | 케이블 배어의 호환      |
| 라인 검사 조건          | 별도 문의에 따른 검사 조건 |
| 굽힘 반경, 고정형 케이블 배선 | 51.2 mm         |
| 굽힘 반경, 이동식 케이블 배선 | 96 mm           |
| 케이블 직경            | 12.8 mm         |
| 케이블 직경 공차         | ± 0.3 mm        |

| 특징                 | 값                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 케이블 구조             | $4 \times 1.5 \text{ mm}^2 + 1 \times (2 \times 0.75 \text{ mm}^2) + 1 \times (2 \times 0.24 \text{ mm}^2 + 2 \times 2 \times 0.15 \text{ mm}^2)$ |
| 도체 정격 단면적          | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.24 mm <sup>2</sup><br>0.75 mm <sup>2</sup><br>1.5 mm <sup>2</sup>                                                       |
| 심선 종단              | 절연선 종단 슬리브                                                                                                                                        |
| 보호 등급              | IP67                                                                                                                                              |
| 보호 등급 관련 참고 사항     | 조립 상태                                                                                                                                             |
| 주변 온도              | -40 °C...90 °C                                                                                                                                    |
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -25 °C...80 °C                                                                                                                                    |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU 저전압 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름                                                                                                                   |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라<br>영국 전기 장비 규정에 따라                                                                                                                 |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                    |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수<br>할로겐 미포함                                                                                                                                |
| 오염도                | 3                                                                                                                                                 |
| 내식성 등급 CRC         | 1 - 낮은 부식 부하                                                                                                                                      |
| 케이블 외피 소재          | TPE-U(PUR)                                                                                                                                        |
| 케이블 외피 색상          | 회색                                                                                                                                                |
| 절연 커버 소재           | PP                                                                                                                                                |