

**버스 연결부
FBA-1-SL-5POL**

제품 번호: 525634

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	관통 구멍 포함
설치 위치	임의 방향
제품 무게	26 g
전기 연결부	9핀 / 5핀 일자형 소켓 / 일자형 커넥터 Sub-D / -
작동 전압 범위 DC	24 V
허용전류 범위	4 A
보호 등급	IP40
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색
플러그인 커넥터 소재	청동 도금