

밸브 터미널 CPV-SC-MP-VI

제품 번호: 525675

FESTO



데이터 시트

특징	값
전동식 제어	CPI-설치 시스템 개별 연결부 멀티핀
전기 I/O 시스템	예
터미널 타입	80
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
보호 등급	IP40
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
작동 압력	-0.09 MPa...0.7 MPa -0.9 bar...7 bar
파일럿 압력	0.3 MPa...0.7 MPa
제어 압력	3 bar...7 bar
내부 파일럿 공기 공급 장치가 있는 밸브 터미널의 작동 압력	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
KC 마크	KC-EMC
인증	c UL us - Recognized(OL)
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
밸브 터미널의 구조	고정 그리드
밸브 위치의 최대 수	16
압력 구역의 최대 수	8
작동 방식	전기식
밸브 기능	2/2 닫힌 상태 단안정 3/2 닫힌 상태 단안정 3/2 개방 단동 5/2 쌍안정 5/2 단안정
디자인	피스톤 밸브
밸브 크기	10 mm

특징	값
제어 공기 공급	외부 내부
최대 표준 공칭 유량	10mm에서 170l/min
공칭 폭	2.5 mm
진공 적합성	예
배기 기능	유량 제어 불가
공압식 작동 포트	M5 QS-3 QS-4 QS-5/32 QS-1/8
신호 상태 디스플레이	LED
DC 정격 작동 전압	24 V
허용 전압 변동	+/- 10 %