



연결 케이블 KMP6-25P-12-5

제품 번호: 530050

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	DIN 41652
라인 명칭	라벨 홀더 없음
연결 횟수	50
제품 무게	590 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	25
전기 연결부 1, 할당된 극/선	15
전기 연결부 1, 고정 유형	2x 나사 4-40 UNC
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	케이블
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	15
전기 연결부 2, 할당된 극/선	15
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	2.8 A
충격 내전압	1 kV
케이블 길이	5 m
라인 속성	표준
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	86 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	129 mm
케이블 직경	8.6 mm
케이블 직경 공차	± 0.25mm
케이블 구조	15 x 0.34 mm ²
도체 정격 단면적	0.34 mm ²
심선 종단	뭉툭하게 잘린 상태

특징	값
보호 등급	IP40
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-25 °C...70 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...70 °C
보관 온도	-25 °C...75 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	2
케이블 외피 소재	PVC
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	강화 PBT
하우징 색상	회색
나사형 잠금장치 소재	황동, 니켈 도금
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 도금됨