

전기 플러그인 베이스
MHAP-PI-1
제품 번호: 532182

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	클립
설치 위치	임의 방향
제품 무게	6 g
전기 연결부	2핀 소켓
작동 전압 범위 DC	60 V
허용전류 범위	3 A
케이블 길이	1 m
케이블 직경	1 mm
케이블 구조	2 x 0.14mm ²
보호 등급	IP40
주변 온도	-20 °C...80 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-20 °C...50 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 아연도금됨